



Instrumento de medición profunda con reloj comparador analógico, Capacidad de medición: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	434805 10
GTIN	4045197234124
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:

Puente templado con superficie de apoyo lapeada fina. Sujeción segura del reloj comparador por medio de pinza portapieza. **Reloj comparador con graduación hacia la izquierda: la profundidad de medición se puede leer directamente.** La profundidad de medición se puede ampliar mediante pernos palpadores de diferentes longitudes (ver n.º 434920).

Suministro:

Incluido reloj comparador n.º 434807 tam. 10 o 30.

Partes opcionales:

Prolongaciones para palpadores de medición n.º 434920.

Descripción técnica

Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Capacidad de medición	10 mm
Ø reloj comparador	58 mm
Puente anchura	16 mm

Puente longitud	80 mm
Ø de los pernos palpadores	4 mm
Calibración	C1
Calibración	C8
Valor de división de escala	0,01 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	15 µm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Instrumento de medición de profundidad

Servicios

Calibración Puente de medición Tipo B	023360 B
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkKS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Tuerca de moletar Rosca M14X0,5	434806 M14X0,5
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40

Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Reloj comparador con graduación hacia la izquierda Capacidad de medición 10 mm	434807 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30