



Instrumento de medición profunda con reloj comparador analógico, Capacidad de medición: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	434805 30
GTIN	4031452161892
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:

Puente templado con superficie de apoyo lapeada fina. Sujeción segura del reloj comparador por medio de pinza portapieza. **Reloj comparador con graduación hacia la izquierda: la profundidad de medición se puede leer directamente.** La profundidad de medición se puede ampliar mediante pernos palpadores de diferentes longitudes (ver n.º 434920).

Suministro:

Incluido reloj comparador n.º 434807 tam. 10 o 30.

Partes opcionales:

Prolongaciones para palpadores de medición n.º 434920.

Descripción técnica

Calibración	C8
Calibración	C1
Puente longitud	80 mm
Lectura por vuelta de indicador	1 mm

Puente anchura	16 mm
Capacidad de medición	30 mm
Ø de los pernos palpadores	5 mm
Ø reloj comparador	58 mm
Valor de división de escala	0,01 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	20 µm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Instrumento de medición de profundidad

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm	023000 30
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	023010 100
CalibraciónPuente de medición Tipo B	023360 B

Accesorios

Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Reloj comparador con graduación hacia la izquierda Capacidad de medición 30 mm	434807 30
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30

Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Tuerca de moletear Rosca M14X0,5	434806 M14X0,5
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15