



Paquete económico de 3 surtidos de llaves de vaso 1/4; 1/2 pulgada, cuadrado



Datos de pedido

Número de pedido	GG6054 43
GTIN	4069515051675
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M20.

Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M18.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

3 unidades de surtido de llaves de vaso n.º 630038 43.

Suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 11 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Vaso de 1/2 pulgada de 12 caras: 13 uds. n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Vasos de punta de 1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.º 631720 tam. 3; 4; 5

Vasos de punta de 1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.º 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14

Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.º 633029

Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641320 tam. 295

Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632840 tam. 1/4

Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.º 632420 tam. 50; 150

Hoja de datos

Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.º 641020 tam. 130; 255
Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 633520 tam. 1/4
Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641620 tam. 1/2
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632090 tam. 1/4
Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 640190 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Número de piezas	43
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-14 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	13-32 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	507 mm
Anchura	227 mm
Altura	62 mm
Tipo de producto	Llave de vaso
USP1	3 unidades de surtido de llaves de vaso, cuadrado de 1/4; 1/2 pulgada

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6054 43