

**HOLEX****Plato de sujeción automática, BT 50, Ø D1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302870 32
GTIN	4045197549099
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

- **Fricción reducida mediante rodamientos de agujas.**
- **Protegido con recubrimiento anticorrosivo.**
- **Estanco al polvo y al agua.**
- **Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.**
- **Gama de sujeción flexible mediante pinzas portapiezas.**
- **Fuerza de sujeción hasta 1000 Nm.**

**Leyenda:**

Los rebajes axiales interiores evitan de forma efectiva el deslizamiento de la herramienta. Elevada rigidez radial gracias a una tensión con exactitud de repetición contra un montaje plano evita la desviación y garantiza una elevada precisión del mecanizado, así como una larga vida útil de la herramienta.

Las ranuras en T recogen el aceite y la grasa, de modo que se garantiza una transmisión segura del par de giro.

Marcha absolutamente suave de las tuercas de apriete.

**Aplicación:**

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete.

**Partes opcionales:**

Llave de gancho n.º 628400.

Perno de apriete n.º 308760 – 308795.

Pinzas portapiezas n.º 309566 – 309570.

**Descripción técnica**

Ø exterior portapinzas de sujeción D	66 mm
Llave de gancho adecuada n.º 628400	68 / 75
Longitud de voladizo medida A	105 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	32 mm
Adaptador	BT 50
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de gran apriete

## Accesorios

Llave de gancho con uña para Ø exterior de tuerca 68/75 mm	628400 68/75
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 25 mm	309570 25
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 18 mm	309570 18
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 8 mm	309570 8
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 10 mm	309570 10
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 16 mm	309570 16
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 12 mm	309570 12
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 20 mm	309570 20

Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 6 mm

---

309570 6