



## Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 40 corto, Ø de mandril d1: 27mm



### Datos de pedido

Número de pedido	302900 27
GTIN	4250122613985
Clase de artículo	36E

### Descripción

#### Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los vástagos pavonados.

#### Aplicación:

**Con chaveta de ajuste** para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

**Con anillo de arrastre** para fresas con ranuras transversales DIN 1880 y fresas portaplacas DIN 1830.

#### Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

#### Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

#### Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

### Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	55 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	27 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	27
Llave especial adecuada n.º 309840	27
Ø exterior D	48 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	27

Adaptador	BT 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

## Accesorios

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 27 mm	309870 27
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm	309840 27
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 27 mm	309860 27
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40

