



Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	302965 16
GTIN	4250122615941
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales DIN 1880 y fresas portaplacas DIN 1830.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Ø exterior D: 32 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861: 16

Anillo de arrastre de recambio n.º 309870: 16

Llave especial adecuada n.º 309840: 16

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	16 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	16
Longitud de voladizo medida A	100 mm

Llave especial adecuada n° 309840	16
Ø exterior D	32 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	16
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 16 mm	309870 16
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308780 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm	309860 16
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
	308765 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50
