

**Garant**
**Cono contracción térmica Forma ADB, BT 40 A = 130, Ø de sujeción D1: 16mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	303427 16
GTIN	4045197649430
Clase de artículo	31A

## Descripción

### Ejecución:

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

### Norma:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

## Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	130 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø exterior D	34 mm
Adaptador	BT 40 A = 130
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

## Accesorios

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 40	354225 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Armario inferior	354290
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 12-20 mm	354240 12-20
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40

Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción  
12,1-16 mm

354235 12,1-16

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de  
gran inclinación 40

308765 40