

**Garant****Cono contracción térmica Forma ADB, BT 40 corto, Ø de sujeción D1: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303410 25
GTIN	4045197467898
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Partes opcionales:**

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	25 mm
Ø exterior D	53 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

## Accesorios

Disco para bobinaSU1 Para Ø de sujeción 20-32 mm	354240 20-32
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 40	354225 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40

Aparato de contracción Tipo SU1

354210 SU1

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308790 40