

**Pie de rey digital IP67 con salida de datos, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412742 200
GTIN	4059192002244
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible. Sistema de medición inductivo y resistente al agua. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Con varilla de profundidad rectangular.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

Duración de funcionamiento	aprox. 3 años
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Guía	Guías elevadas
Longitud del pico	50 mm
Desconexión automática	sí
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3

Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad existente	sí
Calibración	A1
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Seguridad del valor de medición	MAHR Reference-Lock-System
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Tapa del compartimento para pilas	412235
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2