

Mahr**Pie de rey digital IP67 con varilla de profundidad redonda, salida de datos y superficies de medición de cerámica, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412743 150
GTIN	4059192002282
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible. Sistema de medición inductivo y resistente al agua. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

Longitud del pico	40 mm
Guía	Guías elevadas
Calibración	A1
Varilla de profundidad existente	sí
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Desconexión automática	sí

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Duración de funcionamiento	aprox. 3 años
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Seguridad del valor de medición	MAHR Reference-Lock-System
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
---	-------------

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Tapa del compartimento para pilas	412235
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2