



Juego de aparatos de medición rápida de interiores digitales XTL, Capacidad de medición: 6-10mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 428770 6-10 |
| GTIN | 5051102120528 |
| Clase de artículo | 46B |

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5 – 16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5 – 16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

Suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428760, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|------|
| Cantidad de cabezas de medición | 2 |
| Ø anillo de comprobación | 8 mm |

| | |
|--|---|
| Capacidad de medición | 6 - 10 mm |
| Límite de error | 0,004 mm |
| Lectura | 0,001 mm |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Norma | DIN 863 |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Interfaz | Conexión RS232C |
| Interfaz | Puerto USB |
| Técnica de medición | digital |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | S6 |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |

Servicios

| | |
|--|-------------|
| CalibraciónJuego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-10 mm | 020550 6-10 |
|--|-------------|

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 1/63 | 428510 1/63 |
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032 | 081560 CR2032 |
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 7 mm | 484030 7 |
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 9 mm | 484030 9 |
| Cable de conexión Duplex Tipo R2 | 498951 R2 |
| Cable de conexión Duplex Tipo USB2 | 498951 USB2 |