



## Transportador de ángulos universal digital, Longitud del riel: 150mm



### Datos de pedido

Número de pedido	454000 150
GTIN	4045197294654
Clase de artículo	46R

### Descripción

#### Ejecución:

Transportador de ángulos universal digital.

- **Indicación opcional en grados o en minutos de ángulo.**
- **Ajuste sencillo por medio de puntos de referencia fijos.**
- **La regla graduada es desplazable y apretable en toda su longitud.**
- **Ajuste de precisión para un ajuste exacto de cualquier ángulo.**
- **Preset: preajuste de cualquier ángulo, por ejemplo para mediciones de tolerancia.**
- **Data/Hold: guardar (mantener) o enviar el valor indicado.**
- **Cambio de sentido de medición.**
- **Puesta a cero en cualquier posición.**

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Escuadra complementaria n.º 453600 y cable de datos n.º 497080.

#### Pieza de repuesto:

Regla graduada n.º 453510.

### Descripción técnica

Longitud del riel	150 mm
Lectura conmutable	1 minuto o 0,01°
Vida útil de la batería aprox.	2000 h
Límite de error	± 2 arcmin

Capacidad de medición	-360 - 360 grados
Precisión de repetición	1 arcmin
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F4
Tipo de producto	Transportador de ángulos

## Servicios

CalibraciónTransportador de ángulos universal Tipo UNI	025710 UNI
--	------------

## Accesorios

Emisores Tipo S1	498966 S1
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2	497100 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Guía de recambio, anchura de ranura 2,5 mm Longitud del riel 150 mm	453510 150
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497100 D2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Escuadra complementaria	453600

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497100 D1
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1