



Juego de micrómetros de interiores XT, Capacidad de medición: 20-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428500, anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Capacidad de medición	20 - 50 mm
Número de anillos comprobación	2
Número de micrómetros	3

Ø anillo de comprobación	20 / 35 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 25-35 mm	428500 25-35
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 35-50 mm	428500 35-50
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 20-25 mm	428500 20-25
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 35-50 mm	428605 35-50
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 20-25 mm	428745 20-25
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 20-25 mm	428746 20-25
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 25-35 mm	428745 25-35

Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de
medición 25-35 mm

428746 25-35

Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de
medición 35-50 mm

428745 35-50

Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de
medición 35-50 mm

428746 35-50