



## Juego de micrómetros de interiores XT, Capacidad de medición: 50-100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Micrómetro de interiores XT** de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba.

#### Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

#### Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428500, anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

#### Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

#### Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

### Descripción técnica

Número de anillos comprobación	2
Número de micrómetros	3
Capacidad de medición	50 - 100 mm

Ø anillo de comprobación	65 / 80 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-100 mm	020550 50-100
-----------------------------------------------------------------------------	---------------

### Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 65-80 mm	428500 65-80
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 80-100 mm	428605 80-100
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 80-100 mm	428500 80-100
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 50-65 mm	428605 50-65
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 65-80 mm	428605 65-80
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 50-65 mm	428500 50-65
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 50-65 mm	428745 50-65

Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 50-65 mm	428746 50-65
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 65-80 mm	428745 65-80
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 65-80 mm	428746 65-80
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 80-100 mm	428745 80-100
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 80-100 mm	428746 80-100