

**Garant**
**Cono de contracción térmica Forma ADB, con perforación para conducto de refrigeración, BT 40 A = 130, Ø de sujeción D1: 14mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	303428 14
GTIN	4045197870254
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.

**Norma:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Partes opcionales:**

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	14 mm
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Longitud de voladizo medida A	130 mm
Ø exterior D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Adaptador	BT 40 A = 130
Norma asiento	ISO 7388-2

Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

## Accesorios

Disco para bobinaSU1 Para Ø de sujeción 12-20 mm	354240 12-20
Armario inferior	354290
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 40	354225 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
	308795 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Unidad de refrigeración Tipo CU1

354215 CU1

Aparato de contracción Tipo SU1

354210 SU1