



Llaves combinadas - juego, Cantidad de llaves: 13ZOLL



Datos de pedido

Número de pedido	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Suministro:

1 llave combinada de cada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 pulgadas

Nota:

Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

Cantidad de llaves	13
Medidas anchos de llave	anglosajona

Posición anillo	15 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave combinada, pulgada Ancho de llave 7/8 pul	613520 7/8
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 15/16 pul	613520 15/16
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 3/8 pul	613520 3/8
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 13/16 pul	613520 13/16
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 3/4 pul	613520 3/4
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 9/16 pul	613520 9/16
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 1/4 pul	613520 1/4
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 1 pul	613520 1
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 5/16 pul	613520 5/16
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 5/8 pul	613520 5/8
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 1/2 pul	613520 1/2
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 11/16 pul	613520 11/16
Llave combinada, pulgada Ancho de llave 7/16 pul	613520 7/16