



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 32 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	637940
GTIN	4000896181407
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Con insertos para llaves de vaso de 6 caras e insertos para destornillador **con recubrimiento TiN**. Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22, tornillo de cabeza hexagonal interior con rosca M6 – M18, tornillos Torx® interiores con rosca M4 – M10.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 16 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Insertos para destornilladores de 6 caras recubiertos de TiN: 7 uds. n.º 643233 tam. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Insertos para destornilladores Torx® recubiertos de TiN: 6 uds. tam. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Prolongaciones: 1 ud. tam. 123 mm

Articulación cardán: 1 ud.

Carraca: 1 ud.

Almacenamiento en: Caja de plástico con soporte

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Número de piezas	32
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-32 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	5-14 mm
Longitud	355 mm
Anchura	235 mm
Altura	65 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgadaRecubrimiento TiN Hexágono 12 mm	643233 12
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgadaRecubrimiento TiN Hexágono 8 mm	643233 8
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgadaRecubrimiento TiN Hexágono 7 mm	643233 7
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgadaRecubrimiento TiN Hexágono 14 mm	643233 14
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgadaRecubrimiento TiN Hexágono 10 mm	643233 10
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgadaRecubrimiento TiN Hexágono 6 mm	643233 6
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgadaRecubrimiento TiN Hexágono 5 mm	643233 5