Koken

Juego IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgadas de pared delgada, con casquillo de plástico

Datos de pedido

Número de pedido	651241
GTIN	4991644506286
Clase de artículo	63R

Descripción

Ejecución:
Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma. Al cambiar las ruedas y los neumáticos, es importante que las tuercas o los tornillos estén bien apretados para garantizar una conducción segura. Con una llave de vaso hexagonal con manguito de plástico, puede asegurarse de que las tuercas o tornillos estén bien apretados sin dañar las llantas. La llave de vaso también es adecuada para destornilladores de percusión.
El manguito de plástico protege las llantas y evita arañazos u otros daños que pueda causar la herramienta. Así puede asegurarse de que su coche siempre estará en las mejores condiciones. La llave de vaso es un componente importante en cualquier taller de coches. Tanto si trabaja usted en su coche o si solicita el cambio de ruedas y neumáticos a un profesional, esta herramienta no debe faltar nunca.
Ventaja:
· **El Ø reducido y la longitud total de la llave de vaso perfectamente ajustada permiten el trabajo en tornillos poco accesibles.**

- **Protege componentes sensibles (p. ej., llanta de aluminio) mediante cubiertas protectoras.**
- **Es posible el posicionado con el destornillador en marcha, porque la cubierta protectora tiene marcha libre.**
- **Distinción rápida de los insertos a través del color.**
- **Capacidad de carga elevada de la llave de vaso posible gracias a la zona de torsión.**
- **El tope de plástico interior protege las superficies sensibles de la tuerca de rueda.**

Aplicación:
Sobre todo para montaje protector de componentes sensibles (p. ej. llantas de metal ligero).
Norma:
DIN 3129
Material:
Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.
Contenido:
1 juego de llaves de vaso de cada tam. n.° 651240: de cada tam. 17; 19; 21
Nota:
Cubiertas protectoras de recambio en n.º 651242.

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Número de piezas	3
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vaso

Accesorios

Cubierta protectora de plástico Tipo 17	651242 17
Anillo de goma para vasos, 1/2 pulgada ∅ 25 mm	651800 25
Espiga de unión para vasos, 1/2 pulgada ∅×Longitud 3X20 mm	651900 3X20
Cubierta protectora de plástico Tipo 19	651242 19
Cubierta protectora de plástico Tipo 21	651242 21
Juego de abrazaderas seguridad 10 piezas, para vasos, 1/2 pulgada, incluido extractor Tipo 3	651790 3

Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgadade pared delgada, con casquillo de plástico Ancho de llave 19 mm	651240 19
Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgadade pared delgada, con casquillo de plástico Ancho de llave 17 mm	651240 17
Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgadade pared delgada, con casquillo de plástico Ancho de llave 21 mm	651240 21