



Carraca monomanual de cartucho con puntas de 1/4 pulgada en soporte textil para el cinturón



Datos de pedido

Número de pedido	676770
GTIN	4013288187406
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con zonas blandas integradas. Con función de carraca mediante anillo de inversión para apriete a derecha e izquierda y sujeción. Almacén integrado para 6 puntas.

Idóneo para :

Puntas de 1/4 pulgadas C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

1 unidad de cada:

para Phillips n.º 675310, tam. 1/25; 2/25

para Pozidriv n.º 675320, tam. 1/25; 2/25

para Torx® n.º 675340, tam. TX20; TX25

para Phillips n.º 674200, tam. 1/89; 2/89

para Pozidriv n.º 674220, tam. 1/89; 2/89

para Torx® n.º 674250, tam. TX20/89; TX25/89.

Asiento para puntas: D 6,3

Longitud total: 150 mm

Descripción técnica

Longitud total	150 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®

Perfil de salida	Dentado múltiple
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Quality Dress	Pistola KK RA 4
Asiento para puntas	F 6,3
Asiento para puntas	D 6,3
Versión mango	acodada
Caperuza giratoria	no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha	sí
con mango de carraca	sí
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675320 1/25
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX20/89 mm	674250 TX20/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX25/89 mm	674250 TX25/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/89 mm	674220 1/89
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675340 TX20
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674200 2/89
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/89 mm	674200 1/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674220 2/89

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675310 2/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675310 1/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675340 TX25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675320 2/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/50 mm	675310 2/50
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/50 mm	675320 2/50