



## Llaves combinadas - juego, Cantidad de llaves: 23



### Datos de pedido

Número de pedido	613510 23
GTIN	4018754058303
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

#### Suministro:

1 llave combinada de cada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

#### Nota:

#### Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

### Descripción técnica

Cantidad de llaves	23
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	15 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613500 15
Llave combinada Ancho de llave 27 mm	613500 27
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613500 5,5
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613500 16
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613500 19
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613500 6
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613500 21
Llave combinada Ancho de llave 20 mm	613500 20
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613500 7
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613500 22
Llave combinada Ancho de llave 34 mm	613500 34
Llave combinada Ancho de llave 30 mm	613500 30
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613500 8
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613500 13
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613500 17
Llave combinada Ancho de llave 12 mm	613500 12
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613500 10
Llave combinada Ancho de llave 14 mm	613500 14
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613500 18
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613500 11
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613500 24
Llave combinada Ancho de llave 9 mm	613500 9

Llave combinada Ancho de llave 32 mm

613500 32