



## Sierra de arco mini con 2 hojas de sierra (madera / metal)



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 580950        |
| GTIN              | 7311518044558 |
| Clase de artículo | 58Z           |

### Descripción

#### Ejecución:

Marco ovalado de tubo de acero estable, con protección para los nudillos. Completo con hoja dientes puntiagudos para madera y hoja bimetálica. Cabe en cualquier caja de herramientas. La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

#### Aplicación:

Universal para aserrar madera, metal (ver n.º 582500 – 582970) y, en caso de utilizar el alambre de sierra para metales duros n.º 582990, también para baldosas, azulejos, ladrillos, hierro fundido, etc. Longitud total sólo 300 mm.

#### Nota:

Hojas de sierra de repuesto para madera en el n.º 582985.  
Longitud hoja: 300 mm

### Descripción técnica

|                |        |
|----------------|--------|
| Longitud total | 300 mm |
| Longitud hoja  | 300 mm |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Número de hojas de sierra | 2              |
| Tipo de producto          | Sierra de arco |

---

## Accesorios

|  |        |
|--|--------|
| Hoja de sierra de mano, de un ladoSANDFLEX®, bimetal                                 | 582900 |
| Alambre-sierra de metal duro para azulejos, baldosas, ladrillos, hierro colado, etc. | 582990 |
| Hoja de sierra de mano, de un ladoBimetal progresivo                                 | 582500 |
| Hoja de sierra de mano, de un ladobimetálicas  | 582950 |
| Hoja de sierra de mano, de un ladoSANDFLEX®, bimetal                                 | 582850 |
| Hoja de sierra de mano, de un ladobimetálicas  | 582970 |
| Hoja de sierra de mano, de un ladopara madera  | 582985 |
| Hoja de sierra de mano, de un ladoSANDFLEX®, bimetal                                 | 582920 |