



## Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 17 piezas, ESD



### Datos de pedido

Número de pedido	676225
GTIN	4013288183934
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

#### Contenido:

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 674200 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 674220 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para hexágono interior: 1 ud. n.º 674247 de cada tam. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Torx® interior con espiga: 1 ud. similar a n.º 674250 de cada tam. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. n.º 674260 tam. 5,5/89

Mango de destornillador ESD: 1 ud. n.º 676415 con mandrinos de cambio rápido "Rapidaptor" C/ E 6,3

### Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Quality Dress	KK 60 ESD
propiedad electrostática	EGB/ESD
Número de piezas	17
Herramienta de accionamiento	Mango de destornillador
Varilla telescópica retractable en el mango	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas

## Accesorios

Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX10/89 mm	674250 TX10/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 6/89 mm	674247 6/89
Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 Anchura de filo / Longitud total 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674200 2/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/89 mm	674220 1/89
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm	674200 3/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX25/89 mm	674250 TX25/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX30/89 mm	674250 TX30/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm	674220 3/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX15/89 mm	674250 TX15/89
	674220 2/89

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm

Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 3/89 mm

674247 3/89

Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 5/89 mm

674247 5/89

Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido, ESD Asiento hexagonal 6,3 mm

676415 6,3

Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX20/89 mm

674250 TX20/89

Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/89 mm

674200 1/89

Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 4/89 mm

674247 4/89