



Taladro-atornillador de batería con portabrocas intercambiable, Tipo: GSR1215FC



Datos de pedido

Número de pedido	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería Bosch

- **Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha / izquierda.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par de varios pasos para un atornillado preciso.**
- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.**
- **Softgrip.**

Trabajo preciso también en puntos de difícil acceso gracias a un tamaño compacto **con soporte para puntas o adaptador excéntrico o de esquina** intercambiable. Trabajo flexible gracias al sistema de cambio con cuatro adaptadores **FlexiClick** diferentes. Manejo cómodo: Los adaptadores permanecen sencillamente en el aparato para ajustar las 16 posiciones diferentes.

Ventaja:

Versátil, 4 opciones de portabrocas para elegir.

Suministro:

Incluye cargador, adaptador excéntrico, portabrocas, adaptador de taladro angular, soporte para puntas y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Par de giro máximo duro	30 Nm
Peso	0,8 kg
Vibraciones máximas según EN	< 1,9 m/s ²
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Par de giro máximo blando	15 Nm
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 1300 min ⁻¹
Embalaje	Maleta organizada (caja L)
Ø máximo de taladrado espiral en madera	19 mm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 400 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Gama de sujeción del mandril	0 - 10 mm
Quality Dress	GSR 12V-15FC
Construcción del motor	Motor de 2 polos
Tensión de batería	12 V
Empleo típico	Strong
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	Con portabrocas intercambiable, 12 V
USP2	Con 2 baterías, en L-Boxx

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la
batería B12 V

073851 B12