



## Chaqueta multinorma Multiseven, amarillo / azul violáceo, Talla de confección DE: 98



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 091780 98     |
| GTIN              | 4046181591773 |
| Clase de artículo | 09S           |

### Descripción

#### Ejecución:

Chaqueta transpirable con cremallera oculta, de tejido agradablemente suave. La chaqueta repele el agua, el aceite y la suciedad, ofrece una elevada protección contra las llamas y es autoextinguible.

- **Dos bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.**
- **Cuello variable como cuello alzado o vuelto.**
- **Dos bolsillos dispuestos en los laterales con cremallera oculta.**
- **Cuatro bolsillos interiores.**
- **Pliegues de holgura en la espalda.**

#### Norma:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

#### Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton  
 Fabric composition: 55% modacrylic  
 Fabric composition: 2% special fibres

## Descripción técnica

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Talla de confección DE               | 98  |
| Sexo                                 | Caballero   |
| Composición del tejido               | 43% algodón   |
| Composición del tejido               | 2% fibra especial   |
| Composición del tejido               | 55 % modacrilo  |
| Gramaje/densidad tejido del material | 350 g/m <sup>2</sup>                                      |
| Lavar                                | 60 °C colada de color                                     |
| Blanqueo                             | no blanquear  |
| Limpieza química                     | limpieza cuidadosa con percloroetileno                    |
| Secar                                | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)            |
| Planchar                             | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C         |
| Color                                | amarillo / azul violáceo                                  |
| Norma                                | EN 61482-1-2  |
| Norma                                | EN 13034-6  |
| Norma                                | EN ISO 20471  |
| Ropa según                           | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo |
| Ropa según                           | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas                 |
| Ropa según                           | DIN EN ISO 11611 protección al soldar                     |
| Tipo de producto                     | Chaqueta de señalización                                  |