



Sierra de calar de batería, Tipo: GST1270



Datos de pedido

Número de pedido	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Sierra de calar Bosch con cambio sencillo y sin herramientas de la hoja de sierra gracias al sistema Bosch SDS. **Sierra de calar de batería**, ligera y compacta, en forma de barra.

- **Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor contra sobrecargas y asegura una larga vida útil.**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **Luz LED conectable para la iluminación clara de la zona de corte.**
- **Posición de agarre extraordinariamente próxima a la línea de corte, de forma que son posibles cortes extremadamente precisos.**

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 3,0 Ah, cargador, 2 hojas de sierra, protección contra astillado, juego de aspiración, patín de guía, adaptador de aspiración, L-BOXX 102 e inserto L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Hojas de sierra de calar adecuadas	588400 – 588551
Tensión de batería	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Peso	1,5 kg
Potencia máxima de la sierra madera	70 mm
Potencia máxima de la sierra acero	3 mm
Particularidad	LED
Número de carreras	1500 - 2800 min ⁻¹
Capacidad de la batería	3 Ah
Quality Dress	GST 12V-70
Cambio de herramienta sin herramientas	Sí, sistema SDS
Ajuste del inglete	sí
Vibraciones máximas según EN	5,5 m/s ²
Elevación pendular	triple
Forma constructiva	Forma de barra compacta
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AF	588400 T118AF
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AHM	588400 T118AHM
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318A	588400 T318A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318B	588400 T318B
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V	073855 B12

Juego hojas de sierra de calar Denominación T118B	588400 T118B
Juego hojas de sierra de calar Denominación T127D	588400 T127D
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118A	588400 T118A