

**Taladradora angular, Tipo: 71050462****Datos de pedido**

Número de pedido	075123 71050462
GTIN	4014586881775
Clase de artículo	03F

Descripción**Ejecución:****Taladradora angular fina**

- Cabeza de engranaje de solo 96 mm de altura, incluido portabrocas, medida entre vértices 17 mm.
- Interruptor integral con conmutador para giro a derecha/izquierda, para un manejo cómodo.
- Asiento cónico del eje de taladrado para una oscilación circular precisa.
- Compacta para trabajar en lugares de difícil acceso.
- Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para inicios de taladrado sensibles.

Ventaja:

Para trabajar en lugares de difícil acceso.

Suministro:

Incluido 1 portabrocas con corona dentada especial de 0,8 – 10 mm.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados en el n.º 073836; 073838 y 073845 FE80-BC.

Encontrará brocas espirales adecuadas a partir del n.º 114000.

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Quality Dress: AWB P10 SELECT

Tipo batería: Ion de litio

Tensión de batería: 18 V

Velocidad de giro máxima: 0 - 1370 min⁻¹

Asiento del portabrocas: B10

Gama de sujeción del portabrocas: 0,8 - 10 mm

Descripción técnica

Peso	2 kg
Tensión de batería	18 V
Velocidad de giro máxima	0 - 1370 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en acero 1. ^a marcha	10 mm
Gama de sujeción del portabrocas	0,8 - 10 mm
Quality Dress	AWB P10 SELECT
Ø máximo de taladrado espiral en madera 1. ^a marcha	25 mm
Asiento del portabrocas	B10
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Con batería
adecuado para material	Acero
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Tipo de producto	Taladradora

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073836 FE18
Juego de inicio batería Tipo 92604325	073832 92604325
Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073838 FE18
Juego de inicio batería Tipo 92604323	073832 92604323
Cargador de batería Tipo FE30	073845 FE30

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Cargador de batería Tipo FE50	073845 FE50
Cargador de batería Tipo FE80	073845 FE80