



Taladradora de una marcha de batería, Tipo: 71050162



Datos de pedido

Número de pedido	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- Taladradora de baterías con elevada precisión de concentricidad para resultados de perforación precisos.
- Motor FEIN PowerDrive sin escobillas, exento de mantenimiento, completamente encapsulado y protegido contra el polvo, con un elevado grado de rendimiento y una vida útil máxima.
- Cono metálico de apriete rápido Röhm con bloqueo automático del husillo.
- Mordazas de sujeción para portabrocas de retracción automática.
- Caja de engranajes metálica de alta resistencia con cuello de sujeción de Ø 43 mm, mango de tan solo de 23 mm de ancho.
- Ergonomía extraordinaria con empuñadura sensitiva Fein para uso continuado sin fatiga.

Taladradora de una marcha, de funcionamiento rápido, hasta 6 mm en acero, velocidad de giro bajo carga 2900 rpm.

Ventaja:

Excelente ergonomía.

Suministro:

Incluido 1 portabrocas de sujeción rápida con seguro de la fuerza de apriete, 1 mango adicional.

Versión Select sin batería ni cargador.

Nota:

Juego de inicio de batería adecuado disponible con el n.º 073832 92604324.

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Quality Dress: ABOP 6 Select

Tensión de batería: 18 V

Intervalo de revoluciones: 0 - 3350 min⁻¹

Asiento del portabrocas: 1/2 pulgada – 20 UNF

Gama de sujeción del portabrocas: 0,5 - 10 mm

Ø máximo de taladrado espiral en acero: 6 mm

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en madera	20 mm
Peso	1,4 kg
Intervalo de revoluciones	0 - 3350 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en acero	6 mm
Quality Dress	ABOP 6 Select
Gama de sujeción del portabrocas	0,5 - 10 mm
Asiento del portabrocas	1/2 pulgada – 20 UNF
Tensión de batería	18 V
Giro a derecha / izquierda	sí
Suministro de energía	Con batería
adecuado para material	Acero
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Tipo de producto	Taladradora

Accesorios

Cargador de batería Tipo FE80	073845 FE80
Cargador de batería Tipo FE50	073845 FE50
Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073838 FE18
	073835 FE18

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción
FE18 V

Cargador de batería Tipo FE30

073845 FE30