



STEITZ SECURA

Bota con cordones antracita STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Número de zapato UE: 50



Datos de pedido

Número de pedido	092781 50
GTIN	4044348487983
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones STAVANGER Bau GORE II con membrana GORE-TEX® para un material superior transpirable, pero estanco al agua, de cuero impermeable flexible. Buena resistencia a ácidos y bases. Resistencia al corte y mecánica elevadas. Huella ancha. Muy antideslizante, incluso sobre suelos lisos, húmedos y aceitosos. Con **amortiguación del talón SECURA VARIO®** y resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan Alpine, antracita.**
- **Protección reforzada en las puntas.**
- **Gancho para acordonar.**
- **Caña más alta**
- **Ribete acolchado.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-COOL®.**

Modelo de texto publicitario:

Bota con cordones STAVANGER Bau GORE II con membrana GORE-TEX® para un material superior transpirable, pero estanco al agua, de cuero impermeable flexible. Buena resistencia a ácidos y

bases. Resistencia al corte y mecánica elevadas. Huella ancha. Muy antideslizante, incluso sobre suelos lisos, húmedos y aceitosos. Resistente a temperaturas de hasta aprox. 220 °C.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan Alpine, antracita.**
- **Protección reforzada en las puntas.**
- **Gancho para acordonar.**
- **Caña más alta**
- **Ribete acolchado.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46, disponible en los números de zapato UE 36 – 51.

Versión ancha XB bajo el n.º 092782. Incluye el elemento amortiguador rojo y negro

Texto publicitario indicaciones:

Versión ancha XB bajo el n.º 092782.

Descripción técnica

Material cubierta protectora dedos del pie	Acero
Aislamiento contra el frío	Hasta -20°C
Número de zapato UE	50
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Seguridad antiperforación	Acero
Clase de protección	S3
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Caballero
Tipo de producto	Botas de seguridad