

HOLEX

Juego de extractores de espárragos, 4 piezas, 6 – 12 mm en caja de chapa de acero



Datos de pedido

Número de pedido	619610
GTIN	4045197298669
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero robusto con perforación longitudinal pasante. La sujeción de los espárragos se realiza con cuidado mediante tres rodillos dispuestos excéntricamente. El aparato sólo se coloca y gira sobre los espárragos. La sujeción de los espárragos se produce automáticamente. Cuerpo de acero de los tamaños 6 hasta 12 con cuadrado interior de 1/2 pulgada. Tamaño 16 solo pieza hexagonal.

Nuestro insertador y extractor de espárragos es una herramienta de alta calidad diseñada para ayudarle a colocar y extraer espárragos. Tanto si es un mecánico profesional, un aficionado al bricolaje o el propietario de un vehículo, esta versátil herramienta le facilitará el trabajo y le ahorrará un valioso tiempo y esfuerzo.

El insertador y extractor de espárragos está fabricado con un material robusto y duradero que garantiza un rendimiento fiable. La herramienta tiene una conexión cuadrada de 1/2 pulgada para carracas y una llave hexagonal de ayuda para un manejo cómodo. Esto es especialmente importante si trabaja con espárragos fuertes que puedan ofrecer una gran resistencia.

Las funciones del insertador y extractor de espárragos incluyen:

- **Función de atornillado:** esta función permite atornillar espárragos de forma precisa y segura en la rosca correspondiente.
- **Función de extracción:** a veces es necesario extraer espárragos dañados o atascados. En estos casos, entra en juego la función del extractor. El extractor está diseñado para insertarse en la rosca del espárrago y ejercer una fuerza constante y controlada girando el perno. Esto facilita su extracción, incluso si el perno está muy apretado.

- **Versatilidad:** nuestro insertador y extractor de espárragos está disponible en diferentes tamaños para poder satisfacer los requisitos para diferentes espárragos. Puede elegir la herramienta adecuada para su aplicación específica para lograr resultados óptimos.
- **Durabilidad y fiabilidad:** la herramienta está fabricada en acero al cromo vanadio de alta calidad, lo que garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable. La sujeción de los espárragos se realiza con cuidado mediante tres cilindros dispuestos excéntricamente que se sujetan automáticamente. Puede confiar en que nuestro insertador y extractor de espárragos realizará sus funciones a la perfección, incluso en tareas exigentes y con un uso repetido.

Nuestro insertador y extractor de espárragos es la herramienta ideal para atornillar o desatornillar eficazmente espárragos, ya sea en la reparación de automóviles, la ingeniería mecánica, la metalurgia u otras aplicaciones. Invierta en calidad y facilite su trabajo con nuestro insertador y extractor de espárragos fiable.

Aplicación:

Para atornillar y desatornillar espárragos. Para giro a derecha y a izquierda.

Material:

Acero al cromovanadio, superficie cromada.

Contenido:

1 extractor de espárragos n.º 619600: Tam. 6; 8; 10; 12

Descripción técnica

Longitud caja de chapa de acero	220 mm
Anchura caja de chapa de acero	85 mm
Altura caja de chapa de acero	38 mm
Número de piezas	4
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tamaños incluidos	6 - 12 mm
Embalaje	Caja de chapa de acero
Tipo de producto	Herramienta extractora
USP1	con cuadrado interior de 1/2 pulgada y llave hexagonal de ayuda
USP2	Ø 6 - 12 mm, 4 piezas, en caja de chapa de acero

Accesorios

Extractor de espárragos Para Ø de perno 6 mm	619600 6
Extractor de espárragos Para Ø de perno 8 mm	619600 8
Extractor de espárragos Para Ø de perno 10 mm	619600 10
Extractor de espárragos Para Ø de perno 12 mm	619600 12