



Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/4 pulgada 15 piezas



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 644100 |
| GTIN | 4018754080083 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, **vasos** según DIN 3124, cuadrados exteriores según DIN 3120-B 20 con espiga de fijación elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Suministro:

9 insertos para llaves de vaso de 6 caras: N.º 644500 tam. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 cabeza deslizante: N.º 645500

1 articulación angular: 1 ud.

2 prolongaciones: N.º 645400 200 y 400 mm

1 cabeza de carraca: N.º 645000

1 mango: N.º 646200

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

Altura: 86 mm

Cuadrado de accionamiento: 3/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 32-60 mm

Descripción técnica

| | |
|------------------|----|
| Número de piezas | 15 |
|------------------|----|

| | |
|---|------------------------|
| Perfil de salida | Vaso hexagonal |
| Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 32-60 mm |
| Embalaje | Caja de chapa de acero |
| Longitud | 575 mm |
| Anchura | 220 mm |
| Altura | 86 mm |
| Tipo de producto | Llave de vaso |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 32 mm | 644500 32 |
| Mango para 3/4 pulgada | 646200 |
| Cabeza de carraca, 3/4 pulgada sin mango | 645000 |
| Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 36 mm | 644500 36 |
| Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 50 mm | 644500 50 |
| Cabeza deslizante sin mango, 3/4 pulgada | 645500 |
| Prolongación, 3/4 pulgada Longitud total 200 mm | 645400 200 |
| Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 60 mm | 644500 60 |
| Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 46 mm | 644500 46 |
| Prolongación, 3/4 pulgada Longitud total 400 mm | 645400 400 |
| Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 34 mm | 644500 34 |
| Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 38 mm | 644500 38 |
| Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 41 mm | 644500 41 |
| Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 55 mm | 644500 55 |