



## Juego de destornilladores para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes, Número de destornilladores: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	660041 6
GTIN	7610733249725
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

**Mango rígido SwissGrip** con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas y aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.

Mangos con codificación de color "Rainbow" para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.

#### Ventaja:

- **Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.**
- **Sin efecto Cam-out.**
- **Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.**
- **El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.**
- **Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.**

- **Protección desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño.**

**Aplicación:**

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

**Contenido:**

1 destornillador n.º 660040 de cada tamaño: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

**Suministro:**

Con soporte mural.

## Descripción técnica

Hexágono de confirmación	no
Número de destornilladores	6
Serie	SwissGrip
Perfil de salida	Destornillador Plano
Capuchón de golpe	no
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Material mango	Elastómero
Superficie	niquelado y cromado
Punta de varilla	negro
Embalaje	Soporte mural
exento de chispas	no
Caperuza giratoria	no
Cuchilla continua	no
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes Anchura de filo b 10 mm	660040 10
Soporte para tornillo Tipo 1	666425 1
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660040 5,5

Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660040 6,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes Anchura de filo b 8 mm	660040 8
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660040 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660040 4