



FlexiVision 100 con empuñadura de cámara FlexiScope 3, Tipo: EXTENDED



Datos de pedido

Número de pedido	492864 EXTENDED
GTIN	2050001957054
Clase de artículo	49C

Descripción

Ejecución:

FlexiVision 100 es una unidad básica de cámara para aplicaciones industriales. Sus múltiples funciones permiten obtener información de imagen adicional durante la inspección, lo cual posibilita una mayor eficiencia y seguridad del proceso de comprobación. Salida directa de las imágenes en el monitor HD (no se requiere ningún PC). Posibilidad de guardar las imágenes en un lápiz USB. Se pueden combinar los dispositivos de conexión empuñadura de cámara FlexiScope 3 y cabezal de cámara HD.

Con empuñadura de cámara FlexiScope 3 para el uso de todas las sondas FlexiScope 2 y 3. Fuente luminosa LED integrada en el mango.

Ventaja:

- **Resolución Full HD (1920x1080)**
- **documentación gráfica**

Con algoritmos de vídeo innovadores para resaltar visualmente características (adaptación selectiva del color). Filtro óptico contra humo y vahos para la inspección de sistemas de aspiración en funcionamiento.

Suministro:

Unidad básica de cámara FlexiVision 100, mango de cámara FlexiScope 3 incl. cable DVI, lápiz de memoria USB, bloque de alimentación enchufable, material de limpieza y maleta de transporte.

Partes opcionales:

FlexiScope 2 y 3 sondas 492876- 492889.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Endoscopio

Accesorios

FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión recta Longitud de sonda 150 mm	492876 150
FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión lateral Longitud de sonda 110 mm	492888 110
FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión recta Longitud de sonda 110 mm	492878 110
FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión lateral Longitud de sonda 135 mm	492887 135
FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión lateral Longitud de sonda 170 mm	492889 170
FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión lateral Longitud de sonda 150 mm	492886 150
FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión recta Longitud de sonda 135 mm	492877 135