



Juego de destornilladores para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado, Número de destornilladores: 5



Datos de pedido

Número de pedido	663110 5
GTIN	4013288101808
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo.

Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos. A partir de tam. 5,5 = Ø exterior del aislamiento igual que el ancho del filo (ventajoso cuando se trabaja en espacios estrechos).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Contenido:

1 destornillador n.º 663100 de cada tamaño: Tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5

Descripción técnica

Número de destornilladores	5
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 2,5 mm	663100 2,5
Soporte para tornillo Tipo 2	666425 2
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663100 3,5
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 6,5 mm	663100 6,5
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 10 mm	663100 10
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 3 mm	663100 3
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm	663100 5,5
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 4 mm	663100 4
Soporte para tornillo Tipo 3	666425 3
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 8 mm	663100 8