



## Surtido de destornilladores de microelectrónica en bolsa de tela ESD, Número de piezas: 20



### Datos de pedido

Número de pedido	669930 20
GTIN	4013288169662
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con **capuchón giratorio**, **zona de corte rápido** para atornillar eficazmente y **zona de fuerza**. Con **mandrinos de cambio rápido** para el asiento de puntas largas de 4 mm Halfmoon (n.º del 669932 al 669936) o puntas largas de 4mm HIOS. Varillas de acero de herramientas de alta calidad.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD**.

#### Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.

#### Contenido:

Soporte para destornilladores: 1 ud. n.º 669931

Varillas para cabeza ranurada n.º 669932: 1 ud. de cada tam. 1,5; 2; 3

Varillas para Phillips n.º 669933: 1 ud. de cada tam. 00; 0; 1

Varillas hexagonales n.º 669934: 1 ud. de cada tam. 1,5; 2

Cuchillas para Torx® n.º 669935: 1 ud. de cada tam. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6

Cuchillas para Torx Plus® n.º 669936: 1 ud. de cada tam. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Cuchillas para Torx Plus® IPR con perforación: 1 ud. tam. 1IPR

### Descripción técnica

Número de piezas	20
------------------	----

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Cabeza esférica
Perfil de salida	Destornilladores para tornillos Microstix®
Quality Dress	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
propiedad electrostática	EGB / ESD
Caperuza giratoria	sí
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Cuchilla para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx Plus® 1IP	669936 1IP
Cuchilla para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx Plus® 4IP	669936 4IP
Varilla hexagonal Halfmoon, 4 mm Hexágono 1,5 mm	669934 1,5
Cuchilla para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx Plus® 3IP	669936 3IP
Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX5	669935 TX5
Cuchilla para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx Plus® 2IP	669936 2IP
Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX6	669935 TX6
Varilla para cabeza ranurada Halfmoon, 4 mm Anchura de filo b 1,5 mm	669932 1,5
Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX1	669935 TX1
	669931

Soporte de destornillador con cono de cambio rápido para puntas Halfmoon / HIOS, 4 mm,ESD

Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX4	669935 TX4
---	------------

Varilla para cabeza ranurada Halfmoon, 4 mm Anchura de filo b 3 mm	669932 3
--	----------

Varilla para Phillips Halfmoon, 4 mm Tamaño de ranura en cruz 00	669933 00
--	-----------

Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX3	669935 TX3
---	------------

Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX2	669935 TX2
---	------------

Varilla hexagonal Halfmoon, 4 mm Hexágono 2 mm	669934 2
--	----------

Varilla para Phillips Halfmoon, 4 mm Tamaño de ranura en cruz 1	669933 1
---	----------

Varilla para Phillips Halfmoon, 4 mm Tamaño de ranura en cruz 0	669933 0
---	----------

Varilla para cabeza ranurada Halfmoon, 4 mm Anchura de filo b 2 mm	669932 2
--	----------