

HALDER**Martillo blando SIMPLEX con bocas de plástico, rojo, Ø de carcasa / Material: 40Amm****Datos de pedido**

Número de pedido	752900 40A
GTIN	4030618300458
Clase de artículo	73W

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.

Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 753400 y carcasa de martillo blando en el n.º 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable. En la carcasa de aluminio no se pueden montar insertos de metal blando (Ho n.º 754000).

Descripción técnica

Peso	0,39 kg
Longitud de cabeza con bocas	110 mm
Material mango	Madera
Longitud total	330 mm

Longitud de mango	280 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	40 mm
Material carcasa	Aluminio
Serie	Martillo blando SIMPLEX
Material inserto	Plástico, duro
Quality Dress	SIMPLEX
Color	rojo
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico para Ø cabeza de martillo 40 mm	753700 40
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico TPE-soft para Ø cabeza de martillo 40 mm	753450 40
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 40G mm	753310 40G
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico para Ø cabeza de martillo 40 mm	753600 40
Martillo blando SIMPLEX, boca de caucho compuesto para Ø cabeza de martillo 40 mm	753500 40
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 40A mm	753310 40A
Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 40 mm	753400 40
Martillo blando SIMPLEX, boca de metal blando para Ø cabeza de martillo 40 mm	754000 40