



## Surtido de destornilladores de montaje "Allrounder", Número de piezas: 25



### Datos de pedido

Número de pedido	667615 25
GTIN	7610733085453
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

**Mango rígido "multicraft"** y mango de destornillador fino telescópico para el asiento de las varillas.

8 varillas dobles, 14 varillas y 1 comprobador de tensión (110 – 250 V según VDE 0680/6) para todos los racores de uso corriente.

**Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Puntas negras, a la medida exacta.

#### Contenido:

Varillas para cabeza ranurada: Tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Varillas para Phillips: Tam. 00; 0; 1; 2

Varillas Pozidriv: tam. 0; 1; 2

Varillas hexagonales: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Varillas para Torx®: Tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Comprobador de tensión n.º 665020: Tam. 2,5

Varilla de escariador n.º 667640: 1 ud.

Mango de plástico n.º 667620: 1 ud.

Mango telescópico: 1 ud.

#### Suministro:

Incluido estuche enrollable de plástico.

#### Nota:

Las varillas de recambio figuran en n.º 669605 – 669608 y n.º 659921 – 659928.

### Descripción técnica

Número de piezas	25
Perfil de salida	Destornillador Plano
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Varilla para tornillos con hexágono interior Tipo 2	669606 2
Varilla de 6 mm hexagonal Hexágono 5 mm	659920 5
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 6,5 mm	659928 6,5
Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX10	659922 TX10
Varilla para tornillos Torx® Tipo 2	669607 2
Varilla para tornillos de ranura Phillips Tipo 1	669605 1
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 5,5 mm	659928 5,5
Varilla para tornillos Pozidriv Tipo 1	669608 1
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 8 mm	659928 8
Varilla para tornillos con hexágono interior Tipo 1	669606 1
Varilla de 6 mm hexagonal Hexágono 4 mm	659920 4
Varilla de 6 mm Pozidriv Tamaño de ranura en cruz 2	659923 2
Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX15	659922 TX15
Varilla de 6 mm para Phillips Tamaño de ranura en cruz 2	659921 2
Varilla para tornillos Torx® Tipo 1	669607 1
Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX25	659922 TX25
Varilla para tornillos de ranura Phillips Tipo 2	669605 2
Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX20	659922 TX20

Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 4 mm	659928 4
Varilla para tornillos de ranura Phillips Tipo 3	669605 3
Varilla de escariador	667640
Mango robusto «multicraft» rojo	667620
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 2,5 mm	665020 2,5