

**Garant**
**Surtido de puntas 61 piezas**

**Datos de pedido**

Número de pedido	676040
GTIN	4045197613349
Clase de artículo	61F

**Descripción**
**Ejecución:**

Caja clasificadora plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido. Cuando está abierta, las puntas están accesibles y se pueden coger cómodamente gracias a los amplios espacios intermedios.

**Contenido:**

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

**Contenido:**

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675105 3 uds. tam. 1/25; 6 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675115 3 uds. tam. 1/25; 6 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.º 675125 1 ud. tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior, con cabeza esférica: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.º 675155 1 ud. tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: Por cada 1 ud. de los tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: 1 ud. de cada tam. 2; 3; 4; 5

Mango de acoplamiento rápido: 1 ud. n.º 675050 tam. 6,3

## Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Altura	47 mm
Anchura	85 mm
Longitud	127 mm
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	TriWing
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Embalaje	Caja de plástico ABS
Número de piezas	61
Tipo de producto	Herramienta de puntas

## Accesorios

Caja modular Tipo 21-1	630320 21-1
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX15	675155 TX15
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX10	675155 TX10
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm	675125 3
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675115 1/25

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX7	675155 TX7
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675115 2/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX8	675155 TX8
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	675125 4
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3	675050 6,3
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX40	675155 TX40
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675105 3/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX6	675155 TX6
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX9	675155 TX9
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675115 3/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX20	675155 TX20
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	675125 6
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675105 2/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 2 mm	675125 2
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm	675125 5
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX27	675155 TX27
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX25	675155 TX25
	675105 1/25

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Perfil Torx® TX30

675155 TX30

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus  
Hexágono 2,5 mm

675125 2,5

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Perfil Torx® TX5

675155 TX5