



Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 31 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	676150
GTIN	4013288144652
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675200 2 uds. 1/25; 3 uds. 2/25; 1 ud. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675380 1 ud. 1/25; 3 uds. 2/25; 1 ud. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. 675240 tam. 3; 4; 5; 6; 8

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 uds. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: 1 ud. 675350 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. tam. 1,0x5,5

Adaptador: 1 ud. de 1/4 pulgada cuadrado interior – asiento para puntas de 1/4 pulgada

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

Carraca para puntas 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 676645

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Quality Dress	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Número de piezas	31
Herramienta de accionamiento	Carraca para puntas 1/4 pulgada
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX30	675350 TX30
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 8 mm	675240 8
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm	675240 3
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX15	675350 TX15
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX25	675350 TX25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675200 3/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX10	675350 TX10
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX20	675350 TX20
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675200 1/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión dura Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675380 1/25

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675200 2/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	675240 6
Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 Tipo 1/4	676645 1/4
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión dura Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675380 2/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión dura Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675380 3/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	675240 4
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm	675240 5