



Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 17 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	676222
GTIN	4013288099624
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 674200 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 674220 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para hexágono interior: 1 ud. n.º 674247 de cada tam. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Torx® interior con espiga: 1 ud. similar a n.º 674250 de cada tam. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. n.º 674260 tam. 5,5/89

Mango de destornillador: 1 ud. n.º 676410 con mandrinos de cambio rápido "Rapidaptor" C/E 6,3

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv

Número de piezas	17
Herramienta de accionamiento	Mango de destornillador
Varilla telescópica retractable en el mango	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX10/89 mm	674250 TX10/89
Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm	676410 6,3
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX15/89 mm	674250 TX15/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/89 mm	674220 1/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX25/89 mm	674250 TX25/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 5/89 mm	674247 5/89
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/89 mm	674200 1/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674220 2/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 3/89 mm	674247 3/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX30/89 mm	674250 TX30/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 4/89 mm	674247 4/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX20/89 mm	674250 TX20/89
	674247 6/89

Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 6/89 mm

Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm

674200 2/89

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm

674220 3/89

Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 Anchura de filo / Longitud total 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm

674200 3/89