


Martillo blando SIMPLEX con bocas de plástico, rojo, Ø de carcasa / Material: 40Gmm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 752900 40G |
| GTIN | 4030618300144 |
| Clase de artículo | 73W |

Descripción
Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.

Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 753400 y carcasa de martillo blando en el n.º 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable.

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------|
| Ø de superficies de impacto de los insertos | 40 mm |
| Material mango | Madera |
| Material carcasa | Fundición de acero |
| Peso | 0,635 kg |
| Longitud de mango | 280 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Longitud de cabeza con bocas | 110 mm |
| Longitud total | 330 mm |
| Serie | Martillo blando SIMPLEX |
| Material inserto | Plástico, duro |
| Quality Dress | SIMPLEX |
| Color | rojo |
| Tipo de producto | Martillo |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico para Ø cabeza de martillo 40 mm | 753600 40 |
| Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 40G mm | 753310 40G |
| Martillo blando SIMPLEX, boca de caucho compuesto para Ø cabeza de martillo 40 mm | 753500 40 |
| Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 40 mm | 753400 40 |
| Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico TPE-soft para Ø cabeza de martillo 40 mm | 753450 40 |
| Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico para Ø cabeza de martillo 40 mm | 753700 40 |
| Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 40A mm | 753310 40A |
| Martillo blando SIMPLEX, boca de metal blando para Ø cabeza de martillo 40 mm | 754000 40 |