

HALDER**Martillo blando SIMPLEX con bocas de caucho compuesto, negro, Ø de carcasa / Material: 50Amm****Datos de pedido**

Número de pedido	752800 50A
GTIN	4030618300380
Clase de artículo	73W

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.

Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 753400 y carcasa de martillo blando en el n.º 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable. En la carcasa de aluminio no se pueden montar insertos de metal blando (Ho n.º 754000).

Descripción técnica

Longitud total	365 mm
Longitud de cabeza con bocas	135 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	50 mm
Longitud de mango	310 mm

Material carcasa	Aluminio
Peso	0,74 kg
Material mango	Madera
Serie	Martillo blando SIMPLEX
Material inserto	Composición de caucho, dureza media
Quality Dress	SIMPLEX
Color	negro
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico para Ø cabeza de martillo 50 mm	753700 50
Martillo blando SIMPLEX, boca de caucho compuesto para Ø cabeza de martillo 50 mm	753500 50
Martillo blando SIMPLEX, boca de metal blando para Ø cabeza de martillo 50 mm	754000 50
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 50G mm	753310 50G
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico para Ø cabeza de martillo 50 mm	753600 50
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico TPE-soft para Ø cabeza de martillo 50 mm	753450 50
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 50A mm	753310 50A
Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 50 mm	753400 50