

Juego de herramientas para electricistas, de 36 piezas sin bolsa



Datos de pedido

Número de pedido	680455
GTIN	2050001017703
Clase de artículo	66H

Descripción

Aplicación:

Contiene las herramientas de calidad más importantes para la instalación eléctrica.

Contenido:

Metro plegable de madera **STABILA**®: 1 ud. N.º 466005 tam. 2

Nivel de burbuja de metal ligero **STABILA**®: 1 ud. n.º 467030 tam. 400

Sierra universal **PUK**®: 1 ud. n.º 581220

Destornillador para ranura **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 663100 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Comprobador de tensión hasta 250 V: 1 ud. n.º 665014 tam. 2,5

Llave para tornillos de ajuste, según EN 60900, completamente aislada hasta 1000 V: 1 ud. n.º 665800 de 2 – 63 A

Destornillador para Phillips **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668600 tam. 1; 2

Alicates universales **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701700 tam. 160

Alicates regulables **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 705740 tam. 250

Alicates de boca redonda plana **KNIPEX**®, aislados según VDE, con filo: 1 ud. n.º 713300 tam. 160

Alicates de corte lateral **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 uds. n.º 725300 tam. 160

Alicates pelacables **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 728750 tam. 160

Cuchilla pelacables **JOKARI**®: 1 ud. n.º 728010 tam. 8 – 28

Cinzel para piedra **RENNSTEIG**, plano: 1 ud. n.º 742500 tam. 250

Cinzel para piedra **RENNSTEIG**, en punta: 1 ud. n.º 742600 tam. 250

Cinzel para piedra de electricistas **RENNSTEIG**, plano: 1 ud. n.º 743000 tam. 250

Martillo de cerrajero **GARANT** con mango de nogal negro: 1 ud. n.º 750110 tam. 500

Mazo con mango: 1 ud. n.º 751010 tam. 1

Juego de brocas para hormigón de metal duro **Milwaukee**® en caja de plástico: 1 ud. n.º 786081 tam. 5 (Ø 4 –10 mm)

Escariador **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 831700 tam. 110

Guía pasacables de nailon **RUNPOTEC**®: 1 ud. n.º 814862 tam. 10

Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300

Paleta: 1 ud. n.º 087650 tam. 50

Recipiente de goma para yeso: 1 ud. n.º 087680 tam. 125

Pincel para agua: 1 ud. n.º 087005 tam. 20

Cinta aislante, negra: 1 ud. n.º 083654 tam. BLACK

Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.º 081437 tam. BLACK

Nota:

La herramienta se suministra suelta.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR3
Cantidad de pilas contenidas	3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Nivel de burbuja de metal ligero Longitud 400 mm	467030 400
Martillo de cerrajero concollar protector del mango Peso sin mango 500 g	750110 500
Alicates pelacables, cromados Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	728750 160
Cinceles para piedra de punta Longitud total 250 mm	742600 250
Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Cinceles para electricistas Longitud total 250 mm	743000 250
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1	668600 1
Espátula, mango de madera Anchura 50 mm	087650 50
Recipiente para yeso Ø máximo 125 mm	087680 125

Alicate regulable Alligator® Cubiertas en los mangos VDE Longitud total 250 mm	705740 250
Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	701700 160
Cinta aislante Color BLACK	083654 BLACK
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 4 mm	663100 4
Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	725300 160
Sierra universal "PUK" con hoja universal (310) Mango fijo	581220
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 6,5 mm	663100 6,5
Cuchillo pelacables fijo	844300
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 8 mm	663100 8
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm	663100 5,5
Escariador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 110 mm	831700 110
Pincel cilíndrico industrial Ø 20 mm	087005 20
Cinceles para piedraplano Longitud total 250 mm	742500 250
Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	713300 160
Cuchilla pelacables con hoja en forma de gancho para Ø de cable 8-28 mm	728010 8-28
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668600 2
Juego de brocas para hormigón de metal duro Número de brocas 8	786080 8
Llave para tornillos de ajuste, reversible completamente aisladas	665800
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 2,5 mm	665020 2,5

Guía pasacables de nailon Longitud de cinta 10 m	814862 10
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663100 3,5
Metro plegable de madera amarilla Longitud 2 m	466005 2