

## Surtido de herramientas de formación para electrónica, de 25 piezas sin bolsa para herramientas



### Datos de pedido

Número de pedido	680445
GTIN	2050001017567
Clase de artículo	66H

### Descripción

#### Aplicación:

Contiene un equipamiento básico de alta calidad para aprendices de electrónica, basado en el equipamiento de taller existente.

#### Suministro:

Pie de rey **GARANT**: 1 uds. n.º 410100 tam. 150

Metro plegable de madera **STABILA**®: 1 ud. n.º 465960 tam. 2

Lima semirredonda **DICK**: 1 ud. n.º 513300 tam. 250

Mango de madera dura para limas: 1 ud. n.º 519400 tam. 120

Sierra universal **PUK**®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150

Destornillador para ranura **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 663100 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Destornillador para Phillips **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668600 de cada tam. 1; 2

Alicates universales **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701700 tam. 160

Alicates regulables **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 705740 tam. 250

Alicates planos **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 710300 tam. 160

Alicates redondos **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 710700 tam. 160

Alicate de boca redonda plana **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 713300 de cada tam. 160; 200

Alicate de corte lateral para electrónica **GARANT**: 1 ud. n.º 726210 tam. 125

Alicates pelacables automáticos **JOKARI**®: 1 ud. n.º 728622 tam. 6

Herramienta pelacables y desaislante **JOKARI**® para todos los cables coaxiales corrientes: 1 ud. n.º 729806 tam. RG58/59

Martillo de cerrajero **GARANT** con mango de nogal negro: 1 uds. n.º 750110 tam. 300

Martillo de plástico: 1 ud. n.º 754200 tam. 32

Navaja pelacables abatible con mango de madera: 1 ud. n.º 844500 tam. 1

**Nota:**

**La herramienta se suministra suelta.**

---

### Descripción técnica

Tipo de producto

Surtido de herramientas

---

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/680445->

---