



## Juego completo de herramientas de punzonar anillos en maletín, Intervalo de punzonado: 3-30mm



### Datos de pedido

Número de pedido	832100 3-30
GTIN	3700825601662
Clase de artículo	86C

### Descripción

#### Ejecución:

(excepto tam. 3 – 20) con mango tipo pistola y sacabocados de percusión rectificadas con precisión. Para la fabricación de anillos de obturación en una operación se pueden alojar 2 sacabocados de percusión de distintos Ø en el soporte.

#### Aplicación:

Para taladrar o fabricar arandelas / anillos en una operación. Para goma, cuero, fieltro, plástico, corcho, tejido o materiales similares.

#### Suministro:

1 sacabocados de cada Ø n.º 832110: 15 uds. tam. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30  
 Posibilidades de combinación de los sacabocados interiores: exterior (mm): 3–10 int. con 12–30  
 exterior 12–20 int. con 22–30 exterior

Recipiente longitud × anchura × altura (mm): Plástico 275 × 205 × 50

Punta de centrado n.º 832140: 1 ud.

1 dispositivo para cortar círculos de cada Ø: 55-330 mm

#### Nota:

- Utilizar como soporte al punzonar madera, cuero o similares.
- Las combinaciones siguientes no son posibles: 20 (interior) con 22 (exterior); 30 (interior) con 32 (exterior); 40 (interior) con 42 (exterior); 50 (interior) con 52 (exterior).

## Descripción técnica

Intervalo de punzonado	3 - 30 mm
Tipo de producto	Herramienta de punzonar

## Accesorios

Sacabocados de recambio para Ø de agujero 8 mm	832110 8
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 3 mm	832110 3
Soporte Para gama de punzonado 3-30 mm	832125 3-30
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 4 mm	832110 4
Dispositivo para cortar círculos	832130
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 6 mm	832110 6
Soporte Para gama de punzonado 3-30 mm	832120 3-30
Punta de centrado con resorte	832140
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 16 mm	832110 16
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 18 mm	832110 18
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 20 mm	832110 20
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 10 mm	832110 10
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 30 mm	832110 30
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 26 mm	832110 26
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 22 mm	832110 22
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 12 mm	832110 12
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 14 mm	832110 14
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 24 mm	832110 24
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 28 mm	832110 28