

Garant**Carro Euronorm portador de recipientes, Tipo: TE37****Datos de pedido**

Número de pedido	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero estable, plataformas de chapa plegada, ajustable en retícula de 280 mm. Extraordinariamente adecuado para alojar recipientes Euronorm.

Plataformas atornillables de forma variable y ajustables en la inclinación de 15° y 30° para una retirada más sencilla.

Plataforma inferior unida firmemente al bastidor y no se puede inclinar.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador).

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje. Encontrará recipientes Euronorm adecuados en el grupo 96 en el n.º 963378 - 963380.

Descripción técnica

Peso	85 kg
Capacidad de carga máxima	250 kg

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Profundidad superficie de carga	610 mm
Tipo	TE37
Anchura de superficie de carga	1240 mm
Retícula enganche	280 mm
Profundidad	670 mm
Altura	1735 mm
Anchura	1300 mm
Capacidad de carga por plataforma	50 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ø rueda	125 mm
Inclinación regulable	15; 30 grados
Regulación de la altura en el intervalo	280 mm
Tipo de producto	Carro para material

Accesorios

Recipiente Euro normalizador rojo Tipo NB14	963378 NB14
Recipiente Euro normalizador rojo Tipo NB20	963378 NB20
Recipiente Euro normalizador gris Tipo NB33	963380 NB33
Recipiente Euro normalizador azul Tipo NB42	963379 NB42
Recipiente Euro normalizador gris Tipo NB42	963380 NB42
Recipiente Euro normalizador gris Tipo NB31	963380 NB31
Recipiente Euro normalizador gris Tipo NB70	963380 NB70
Recipiente Euro normalizador gris Tipo NB50	963380 NB50
Recipiente Euro normalizador gris Tipo NB5	963380 NB5
Recipiente Euro normalizador rojo Tipo NB42	963378 NB42
Recipiente Euro normalizador azul Tipo NB14	963379 NB14
Recipiente Euro normalizador gris Tipo NB24	963380 NB24

Recipiente Euro normalizador rojo Tipo NB70	963378 NB70
Recipiente Euro normalizado azul Tipo NB5	963379 NB5
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB10	963380 NB10
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB20	963380 NB20
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB14	963380 NB14
Recipiente Euro normalizado azul Tipo NB70	963379 NB70
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB34	963380 NB34
Recipiente Euro normalizador rojo Tipo NB10	963378 NB10
Recipiente Euro normalizado azul Tipo NB20	963379 NB20
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB80	963380 NB80
Recipiente Euro normalizado azul Tipo NB10	963379 NB10
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB15	963380 NB15
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB55	963380 NB55
Recipiente Euro normalizador rojo Tipo NB5	963378 NB5