



Surtido de puntas 61 piezas, Tipo: M



Datos de pedido

Número de pedido	675900 M
GTIN	4013288102058
Clase de artículo	63H

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) variadas; 1 mango de acoplamiento rápido.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675200 3 uds. tam. 1/25; 6 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675320 3 uds. tam. 1/25; 6 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.º 675240 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior, con cabeza esférica: N.º 675270 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: N.º 675350 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: N.º 675370 1 ud. de cada tam. 2; 3; 4; 5

Mango de acoplamiento rápido: 1 ud.

Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	TriWing
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Número de piezas	61
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX30	675350 TX30
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX15	675350 TX15
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 2 mm	675240 2
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675200 3/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 2,5 mm	675240 2,5
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675320 3/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX27	675350 TX27
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX10	675350 TX10
	675270 4

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 con cabeza esférica Hexágono 4 mm

Punta TRI-WING®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TRI-WING® 2

675370 2

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

675320 2/25

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 con cabeza esférica Hexágono 5 mm

675270 5

Punta TRI-WING®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TRI-WING® 3

675370 3

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm

675240 5

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 con cabeza esférica Hexágono 2,5 mm

675270 2,5

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 con cabeza esférica Hexágono 6 mm

675270 6

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX20

675350 TX20

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 con cabeza esférica Hexágono 3 mm

675270 3

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm

675240 6

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm

675240 3

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm

675240 4

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

675200 2/25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm

675320 1/25

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX25

675350 TX25

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX40

675350 TX40

Punta TRI-WING®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TRI-WING® 4

675370 4

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm

675200 1/25

