



Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 32 piezas, Tipo: S



Datos de pedido

Número de pedido	676100 S
GTIN	4013288038661
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Aplicación:

Perfiles especiales para uniones atornilladas de seguridad.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior con espiga: 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: N.º 675350 1 ud. de cada tam. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para cuadrado interior: 1 ud. de cada tam. 0; 1; 2; 3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: N.º 675370 1 ud. de cada tam. 1; 2; 3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para juego de TORX®: N.º 675360 1 ud. de cada tam. 6; 8; 10; 1/4

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para tensor: N.º 675395 1 ud. de cada tam. 4; 6; 8; 10

Mango de destornillador: 1 ud. n.º 676410 con mandrinos de cambio rápido "Rapidaptor" C/E 6,3

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras con perforación
Perfil de salida	Inserto tensor
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador Torq-Set
Perfil de salida	TriWing
Perfil de salida	Destornillador de 4 caras
Quality Dress	KK 71 Security
Número de piezas	32
Herramienta de accionamiento	Mango de destornillador
Varilla telescópica retractable en el mango	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta TORQ-SET®-Mplus, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TORQ-SET® 10	675360 10
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3con taladro Perfil Torx® TX10	675350 TX10
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3con taladro Perfil Torx® TX20	675350 TX20
Punta TORQ-SET®-Mplus, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TORQ-SET® 1/4	675360 1/4
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3con taladro Perfil Torx® TX30	675350 TX30
Punta TORQ-SET®-Mplus, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TORQ-SET® 8	675360 8
Punta de mordaza de fijación, 1/4 pulgada C 6,3 Tipo 8	675395 8
Punta TRI-WING®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TRI-WING® 3	675370 3
Punta TRI-WING®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TRI-WING® 2	675370 2

Punta de mordaza de fijación, 1/4 pulgada C 6,3 Tipo 4	675395 4
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3con taladro Perfil Torx® TX40	675350 TX40
Punta de mordaza de fijación, 1/4 pulgada C 6,3 Tipo 6	675395 6
Punta de mordaza de fijación, 1/4 pulgada C 6,3 Tipo 10	675395 10
Punta TORQ-SET®-Mplus, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TORQ-SET® 6	675360 6
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3con taladro Perfil Torx® TX25	675350 TX25
Punta TRI-WING®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil TRI-WING® 1	675370 1
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3con taladro Perfil Torx® TX15	675350 TX15
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K