

**Destornillador dinamométrico con escala, Par máximo: 150cNm****Datos de pedido**

Número de pedido	659945 150
GTIN	4045197514004
Clase de artículo	62E

**Descripción****Ejecución:**

Mango manejable para la transmisión sin problemas de los pares ajustados. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad. Bloqueo contra desajuste involuntario en el extremo del mango. Varilla intercambiable para el asiento de puntas de 1/4 pulgada en el volumen de suministro.

**Función:**

Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente.

**Aplicación:**

Para el atornillado controlado con el par preajustado.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

Todas las varillas intercambiables (n.º 659940 – 659946) se pueden utilizar también en el destornillador dinamométrico Holey n.º 659945.

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

**Descripción técnica**

Par máximo	150 cNm
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	5 cNm
Display	analógico
Precisión de medición par de giro	±6 %

Asiento para puntas	D 6,3
Intervalo de par	30 - 150 cNm
Intervalo de par	0,3 - 1,5 Nm
Principio de disparo	acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión	Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Respuesta	activadora
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Ajuste del valor de disparo	con escala regulable
Norma	DIN EN ISO 6789
Longitud total L	153 mm
Lectura conmutable	cNm
Lectura conmutable	Nm
Procedimiento de medición	Par de giro
Peso	300 g
Calibración	O1
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Técnica de medición	mecánico
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Tipo de producto	atornillador dinamométrico

## Servicios

Calibración Destornillador dinamométrico Par máximo  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Accesorios

659941 1

Varilla intercambiable TorquePozidriv Tamaño de ranura en cruz 1

Varilla intercambiable 1/4 pulgada

659947

Varilla intercambiable Torquepara Phillips Tamaño de ranura en cruz 0

659940 0

Varilla intercambiable Torquepara Phillips Tamaño de ranura en cruz 1

659940 1

Varilla intercambiable TorquePozidriv Tamaño de ranura en cruz 0

659941 0