

**Destornillador dinamométrico con escala, Par máximo: 600cNm****Datos de pedido**

Número de pedido	659945 600
GTIN	4045197514028
Clase de artículo	62E

**Descripción****Ejecución:**

Mango manejable para la transmisión sin problemas de los pares ajustados. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad. Bloqueo contra desajuste involuntario en el extremo del mango. Varilla intercambiable para el asiento de puntas de 1/4 pulgada en el volumen de suministro.

**Función:**

Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente.

**Aplicación:**

Para el atornillado controlado con el par preajustado.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

Todas las varillas intercambiables (n.º 659940 – 659946) se pueden utilizar también en el destornillador dinamométrico Holey n.º 659945.

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

**Descripción técnica**

Display	analógico
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	20 cNm
Par máximo	600 cNm
Precisión de medición par de giro	±6 %

Asiento para puntas	D 6,3
Intervalo de par	120 - 600 cNm
Intervalo de par	1,2 - 6 Nm
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Principio de disparo	acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión	Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Ajuste del valor de disparo	con escala regulable
Peso	300 g
Lectura conmutable	cNm
Lectura conmutable	Nm
Procedimiento de medición	Par de giro
Norma	DIN EN ISO 6789
Respuesta	activadora
Longitud total L	153 mm
Calibración	O1
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	atornillador dinamométrico

## Servicios

Calibración Destornillador dinamométrico Par máximo 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

## Accesorios

Varilla intercambiable 1/4 pulgada	659947
------------------------------------	--------

Varilla intercambiable Torquepara Phillips Tamaño de ranura en cruz 0	659940 0
Varilla intercambiable TorquePozidriv Tamaño de ranura en cruz 0	659941 0
Varilla intercambiable TorquePozidriv Tamaño de ranura en cruz 1	659941 1
Varilla intercambiable Torquepara Phillips Tamaño de ranura en cruz 1	659940 1