

## Juego de herramientas A / de 95 piezas – equipamiento básico



### Datos de pedido

Número de pedido	680560
GTIN	2050001021847
Clase de artículo	66H

### Descripción

#### Aplicación:

Surtidos de uso corriente para ubicación en carros de taller, bancos de trabajo, armarios de cajones, etc.

#### Contenido:

Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462300 tam. 5

Lima semirredonda corte 2: 1 ud. n.º 513200 tam. 200

Mango de madera dura para limas: 1 ud. n.º 519400 tam. 100

Juego de limas para llaves en estuche de chapa: 1 ud. n.º 518950 (6 piezas)

Cepillo manual de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 4

Juego de llaves de dos bocas: 1 ud. n.º 611000 tam. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Juego de llaves de estrella doble: 1 ud. n.º 615500 tam. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Juego de llaves acodadas para hexágono interior: 1 ud. n.º 626072 de cada tam. 8; (2 - 10 mm)

Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulgada, incluidas piezas de accionamiento: 1 ud. n.º 637916 tam. 6 (28 piezas)

Juego de destornilladores para cabezas ranuradas: 1 ud. n.º 660110 tam. 6 (3,5 - 10 mm)

Comprobador de tensión 110 – 250 V: 1 ud. n.º 665020 tam. 2,5

Destornillador para ranura, corto: 1 ud. n.º 664100 tam. 6,5

Destornillador para Phillips, para cabezas ranuradas: 1 ud. n.º 668260 tam. 25

Juego de destornilladores para Phillips: 1 ud. n.º 667710 (3 piezas)

Alicates universales potentes, cromados: 1 ud. n.º 700400 tam. 180

Alicata regulable: 1 ud. n.º 705900 tam. 250  
 Alicata de corte lateral cromado: 1 ud. n.º 724860 tam. 160  
 Cíncel plano: 1 ud. n.º 740500 tam. 175  
 Juego de punzones y punteros: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Martillo de cerrajero **GARANT**: 1 ud. n.º 750110 tam. 500  
 Martillo de plástico con insertos de uretano: 1 ud. n.º 754200 tam. 32  
 Lezna con mango de plástico: 1 ud. n.º 831600 tam. 110  
 Rasqueta acanalada triangular con mango de madera: 1 ud. n.º 836010 tam. 150  
 Rasqueta plana con mango de madera: 1 ud. n.º 837020 tam. 200  
 Cúter universal, cuchilla de 18 mm: 1 ud. n.º 845030 tam. 2K  
 Engrasador de plástico con tubo de latón: 1 ud. n.º 083529 tam. 80  
 Elevador magnético telescópico: 1 ud. n.º 081650  
 Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.º 081437 BLACK

## Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR3
Cantidad de pilas contenidas	3

## Accesorios

Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 180 mm	700400 180
Alicates regulables Cobra® cromados Longitud total 250 mm	705900 250
Cúter universal con mango de 2 componentes con 1 lámina cortante, 18 mm	845030
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas Tipo 6	637916 6
Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Juego de destornilladores para ranura, con mango Kraftform Número de destornilladores 6	660110 6
Rasqueta plana Longitud de cuchilla cortante 200 mm	837020 200
Elevador magnético telescópico	081650
Estaquillador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 110 mm	831600 110

Juego de llave de dos bocas Cantidad de llaves 10	611000 10
Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos Longitud total 160 mm	724860 160
Rasqueta acanalada triangular Longitud de cuchilla cortante 150 mm	836010 150
Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de destornilladores 8	626072 8
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 2,5 mm	665020 2,5
Lima semirredonda Corte 2 (semifino) Longitud sin cola 200 mm	513200 200
Juego de punzones en soporte de plástico Cantidad de herramientas 6	745600 6
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 500 g	750110 500
Martillo de plástico con bocas de poliuretano Ø cabeza de martillo 32 mm	754200 32
Engrasador de plástico pequeño Capacidad 80 ml	083529 80
Juego de destornilladores para Phillips, con mango Kraftform Número de destornilladores 3	667710 3
Cepillo manual de alambre Alambre de acero liso 0,35 mm Número de filas de guarnición 4	575000 4
Cinzel plano Longitud total 175 mm	740500 175
Juego de limas para llaves de 6 unidades en estuche de chapa	518950
Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo Cantidad de llaves 10	615500 10
Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 2S	668260 2S
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 6,5 mm	664100 6,5
Cinta métrica enrollable extraestables Longitud de cinta 5 m	462300 5
Mango de madera dura para limas Longitud total 100 mm	519400 100